



CorePro LED lineales R7S

CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

Lámpara LED que reemplaza a la lámpara. halógena lineal de doble terminal. Bajo consumo de energía. Larga duración en comparación con las lámparas. halógenas. La solución perfecta para adaptación de luminarias decorativas en aplicaciones comerciales y de hostelería

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	R7S [R7s]
Vida útil nominal	20.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)	300 °
Flujo luminoso	806 lm
Designación de color	Bianco (WH)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	124 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	6,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	65 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	70 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	Lineal

CorePro LED lineales R7S

Aprobación y aplicación


Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830
Nombre completo del producto	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830
Full EOC	871869652253000


Código de pedido	52253000
Código 12NC	929001186102
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696522530
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696522547

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830	22,5 mm	118 mm

Datos fotométricos



Accent Lighting Spots - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

CorePro LED lineales R7S

