



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

Denne nettspenningslyskilden med én sokkel for armaturer med G9-fatning gir retningsbestemt lys og gir et godt alternativ til halogen. Den er spesielt godt egnet til arbeidsbelysning i butikker, hoteller og restauranter og er ideell til skrivebordslamper og skapbelysning. CorePro LEDcapsule er kompatibel med eksisterende armaturer med G9-fatning og kan erstatte halogenlyskilder. Den gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lyskvaliteten.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	R7S [R7s]
Nominell levetid (nom.)	20000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	6.5-60W
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysfordeling	- [-]
Lysstrøm (nom.)	806 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	806 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Lyskjeglevinkel (nominell)	300 °
Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6.5 W
lyskildestrom (nom.)	65 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.5
Spenning (nom.)	220-240 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar (CL)
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Egnet til effektbelysning	No
Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh


CorePro LEDlinear MV

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869652253000
Produktnavn for bestilling	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830
EAN/UPC – produkt	8718696522530
Bestillingskode	52253000
El-nummer	3711215

Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001186102
Nettovekt (stykk)	0,050 kg



Målskisse



LED 6.5-60W 830 R7S

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	22,5 mm	118 mm

Fotometriske data



LEDspot 6.5W R7S Clear 3000K 300D

