



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

CorePro R7S este o alternativă de înlocuire pe vechile instalații pentru lămpile liniare cu două capete R7S tradiționale. Designul său cu „lumină pretutindeni” furnizează lumină la fel ca o lampă cu halogen. Din cadrul acestei game puteți alege produse cu reglare a intensității luminoase, care dispun de o funcție de dimare/reglare ce permite o ambianță confortabilă atunci când se utilizează o instalație de acest tip.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	R7S [R7s]
Durată de viață nominală	20.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	300 °
Flux luminos	806 lm
Denumirea culorii	Alb (WH)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	124 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz


Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	6,5 W
Curent lampă (nom.)	65 mA
Echivalent putere	60 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.5
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	70 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Formă bec	Liniar
Aprobare și aplicație	
Adecvat pentru iluminat de accent	Nu

CorePro LEDlinear MV

Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830
Numele complet al produsului	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830
Full EOC	871869652253000
Cod de comandă	52253000


Număr material (12NC)	929001186102
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696522530
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696522547

Cote




Product	D	C
CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830	22,5 mm	118 mm

Date fotometrice



Accent Lighting Spots - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830



Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

