



CorePro LEDlineer MV

CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

CorePro R7S, geleneksel çift uçlu linear R7S lambaları için geriye dönük uyumlu bir değişikliktir. 'Her yöne ışık' tasarımı, aynen halojen lambadaki gibi ışık verir. Seri içerisinde karartılabilir bir armatür kullanırken sıcak bir ambiyansı mümkün kılan derin karartma fonksiyonuna sahip karartılabilir ürünler seçilebilir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	R7S [R7s]
Nominal kullanım ömrü	20.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [CCT of 3000K]
Işın Açısı (Nom)	300 °
Işık Akısı	806 lm
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	124 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	6,5 W


Lamba Akımı (Nom)	65 mA
Güç Eşleniği	60 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0,5
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	70 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	Lineer
Onay ve Uygulama	
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Hayır
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	7 kWh
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

CorePro LEDlineer MV

Tam ürün adı	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830
Tam ürün kodu	871869652253000
Sipariş kodu	52253000
Malzeme No. (12NC)	929001186102
Numeratör - Paket Başına Miktar	1



EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696522530
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696522547

Boyutlu çizim




Product	D	C
CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830	22,5 mm	118 mm

Fotometrik bilgi



Accent Lighting Spots - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

