



LED PAR30 S/L

LEDspot PAR30S 12-70W 827 25D 127V D

Los focos Philips LED con un haz de óptica única brindan un haz libre de sombras con ángulos de haz de 15 y 45 grados para adaptarse a cualquier aplicación de iluminación.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nominal)	25 °
Flujo luminoso	900 lm
Intensidad lumínica (nominal)	5.000 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada	2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	75 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	12 W
Corriente de la lámpara (nominal)	112 mA

Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,9
Voltaje (nominal)	127 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	90 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	PAR30S [PAR 3.75 in/95 mm corto]

Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí
Consumo de energía kWh/1000 h	17 kWh


Información del producto	
Nombre del producto del pedido	LEDspot PAR30S 12-70W 827 25D 127V D
Nombre del producto completo	LEDspot PAR30S 12-70W 827 25D 127V D

LED PAR30 S/L

Full EOC	871869652735100
Código del pedido	929001187612
N.º de material (12NC)	929001187612
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696527351



Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718696527368

Plano de dimensiones




Product	D	C
LEDspot PAR30S 12-70W 827 25D 127V D	92 mm	92,7 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - LEDspot PAR30S 12-70W 827 25D 127V D

General uniform lighting - LEDspot PAR30S 12-70W 827 25D 127V D



Page 17

Light Distribution Diagram - LEDspot PAR30S 12-70W 827 25D 127V D

LED PAR30 S/L

