



# MASTER LEDtube EM/ Mains T8

## Master LEDTube 1200 mm 18W 840 T8 I W

MASTER LEDtube của Philips tích hợp nguồn sáng LED vào hình dạng bóng đèn huỳnh quang kiểu truyền thống. Thiết kế độc đáo tái hiện hoàn hảo hình dạng của bóng đèn huỳnh quang truyền thống, đến nỗi khó phân biệt với đèn huỳnh quang. Đây là sản phẩm dành cho những ai đang tìm kiếm lựa chọn xứng đáng với giá trị đồng tiền trong phạm vi ngân sách có giới hạn, cũng như đang muốn thay thế bóng đèn cho hiệu ứng ánh sáng tốt hơn và tuổi thọ cao hơn.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Thông số vận hành và điện	
Đế dui đèn	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Ứng dụng chính	Công nghiệp	Công suất (Định mức) (Danh định)	18 W
Tuổi thọ danh định (Danh định)	40000 h	Dòng điện bóng đèn (Danh định)	74 mA
Chu kỳ bật/tắt	50000X	Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
B50L70	40000 h	Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	instant full light s
Thông số kĩ thuật ánh sáng		Nhiệt độ	
Mã màu	840 [ CCT 4000K]	Nhiệt độ môi trường (Tối đa)	45 °C
Góc chùm sáng (Danh định)	160 °	Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu)	-20 °C
Quang thông (Danh định)	2100 lm	Nhiệt độ lưu trữ (Tối đa)	65 °C
Quang thông (Định mức) (Danh định)	2100 lm	Nhiệt độ lưu trữ (Tối thiểu)	-40 °C
Góc chùm sáng định mức	160 °	Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	70 °C
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K		
Độ đồng nhất màu sắc	<6		
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	82		
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %		

# MASTER LEDtube EM/Mains T8


Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và bộ vỏ	
Chiều dài sản phẩm	1200 mm
Phê duyệt và Ứng dụng	
Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL)	A+
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Không
Dấu phê duyệt	Dấu CE Tuân thủ RoHS Chứng nhận KEMA Keur
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	18 kWh

Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871869652404600
Tên sản phẩm khác	Master LEDTube 1200 mm 18W 840 T8 I W
EAN/UPC - Sản phẩm	8718696524046
Mã đơn hàng	929001187712
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	10
Số vật liệu (12 chữ số)	929001187712
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,251 kg

## Cảnh báo và An toàn

· LƯU Ý: Hiệu quả năng lượng tổng thể và phân phối ánh sáng của hệ thống sử dụng loại đèn này tùy thuộc vào thiết kế lắp đặt.



## Bản vẽ kích thước



LEDtube 1200mm 18W/840 T8 I W

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDTube 1200 mm 18W 840 T8 I W	25,6 mm	27,8 mm	1198,1 mm	1205,2 mm	1212,3 mm

## Dữ liệu phân bố ánh sáng



## MASTER LEDtube EM/Mains T8

