



MASTER LEDtube EM/ Mains T8

Master LEDTube 600 mm 10W 840 T8 I W

MASTER LEDtube của Philips tích hợp nguồn sáng LED vào hình dạng bóng đèn huỳnh quang kiểu truyền thống. Thiết kế độc đáo tái hiện hoàn hảo hình dạng của bóng đèn huỳnh quang truyền thống, đến nỗi khó phân biệt với đèn huỳnh quang. Đây là sản phẩm dành cho những ai đang tìm kiếm lựa chọn xứng đáng với giá trị đồng tiền trong phạm vi ngân sách có giới hạn, cũng như đang muốn thay thế bóng đèn cho hiệu ứng ánh sáng tốt hơn và tuổi thọ cao hơn.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Ứng dụng chính	Công nghiệp
Tuổi thọ danh định (Danh định)	40000 h
Chu kỳ bật/tắt	50000X
B50L70	40000 h

Thông số kĩ thuật ánh sáng	
Mã màu	840 [CCT 4000K]
Góc chùm sáng (Danh định)	160 °
Quang thông (Danh định)	1050 lm
Quang thông (Định mức) (Danh định)	1050 lm
Góc chùm sáng định mức	160 °
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	82
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %

Thông số vận hành và điện	
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Công suất (Định mức) (Danh định)	10 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	40 mA
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	instant full light s
Hệ số công suất (Danh định)	0.92
Điện áp (Danh định)	100-240 V

Nhiệt độ	
Nhiệt độ môi trường (Tối đa)	45 °C
Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu)	-20 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối đa)	65 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối thiểu)	-40 °C
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	70 °C

MASTER LEDtube EM/Mains T8


Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và bộ vỏ	
Chiều dài sản phẩm	600 mm
Phê duyệt và Ứng dụng	
Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL)	A+
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Không
Dấu phê duyệt	Dấu CE Tuân thủ RoHS Chứng nhận KEMA Keur
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	10 kWh

Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871869652408400
Tên sản phẩm khác	Master LEDTube 600 mm 10W 840 T8 I W
EAN/UPC - Sản phẩm	8718696524084
Mã đơn hàng	929001187912
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	10
Số vật liệu (12 chữ số)	929001187912
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,134 kg

Cảnh báo và An toàn

· LƯU Ý: Hiệu quả năng lượng tổng thể và phân phối ánh sáng của hệ thống sử dụng loại đèn này tùy thuộc vào thiết kế lắp đặt.



Bản vẽ kích thước



LEDtube 600mm 10W/840 T8 I W

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDTube 600 mm 10W 840 T8 I W	25,6 mm	27,8 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng



MASTER LEDtube EM/Mains T8

