



CorePro LEDspot LV

CorePro LEDspotLV ND 8-50W 840 MR16 36D

Philips CorePro LED spots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Philips CorePro LED spots zijn geschikt voor de meeste bestaande armaturen met GU5.3-lamphouders en zijn ontworpen als een renovatievanger voor halogeenspots. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU5.3 [GU5.3]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	15.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	750 lm
Lichtsterkte (nom.)	1.500 cd
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	680 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	12 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Ingangsfrequentie	50 Hz

Energieverbruik	8 W
Lampstroom (nom.)	700 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,1 s
Arbeidsfactor	0,9
Spanning (nom.)	12 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	MR16 [50 mm]

Keurmerken en classificaties	
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	9 kWh


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspotLV ND 8-50W 840 MR16 36D
Volledige productnaam	CorePro LEDspotLV ND 8-50W 840 MR16 36D

CorePro LEDspot LV

Full EOC	871869652889100
Bestelcode	52889100
Materiaalnr. (12NC)	929001194302
Lokale code	CSLV50W84036D
Numerator - Aantal per pak	1



EAN/UPC - product/behuizing	8718696528891
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696528907

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDspotLV ND 8-50W 840 MR16 36D	50 mm	48 mm


Fotometrische gegevens



General Information E1 Astron Lighting E1 Page 107

General uniform lighting - CorePro LEDspotLV ND 8-50W 840 MR16 36D

Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotLV ND 8-50W 840 MR16 36D



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotLV ND 8-50W 840 MR16 36D

CorePro LEDspot LV

