



Lámparas LED versión estándar

LEDBulb 8W E27 3000K W A60 1BL/6 BR

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Tapa-base	E27 [E27]	Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Vida útil nominal	25.000 hora(s)	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Ciclo del interruptor	50.000	Consumo de energía	8 W
Lighting Technology	LED	Equivalente en potencia en vatios	60 W
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Información técnica sobre la luz		Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Factor de potencia (fracción)	0.92
Ángulo de haz (nominal)	150 °	Voltaje (nominal)	100-240 V
Flujo luminoso	806 lm	Temperatura	
Designación de color	Blanco (WH)	T° estuche máxima (nominal)	80 °C
Temperatura de color correlacionada	3000 K	Controles y atenuación	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100,00 lm/W	Regulable	No
Consistencia de color	ANSI		
Índice de producción de color (IRC)	80		
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %		

Lámparas LED versión estándar

Mecánica y carcasa


Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A60 [A 60 mm]

Información del producto

Nombre del producto del pedido	LEDBulb 8W E27 3000K W A60 1BL/6 BR
Nombre del producto completo	LEDBulb 8W E27 3000K W A60 1BL/6 BR


Full EOC	871869667873200
Código del pedido	929001195391
N.º de material (12NC)	929001195391
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696678732
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718696678749

Plano de dimensiones




Product	D	C
LEDBulb 8W E27 3000K W A60 1BL/6 BR	60 mm	110 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - LEDBulb 8W E27 3000K W A60 1BL/6 BR



Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 8W E27 3000K W A60 1BL/6 BR

