



MASTER LEDspot PAR

MASLEDspot D 9.5-90W 827WW PAR30S 25D SO

Con un diseño sólido y un haz de luz blanco cálido, esta nueva generación de lámparas PAR es ideal para iluminación general e iluminación focalizada en la industria de la hotelería. Están disponibles las versiones con y sin atenuación. Están especialmente diseñadas para espacios públicos, como vestíbulos, pasillos y huecos de escaleras, donde la luz está siempre encendida.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal (nom.)	40000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	9.5-90W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	827 [CCT de 2,700 K]
Ángulo de haz (nom.)	25 °
Flujo lumínico (nom.)	845 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	845 lm
Intensidad luminosa (nom.)	3500 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Ángulo de haz nominal	25 °
Temperatura del color con correlación (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	88,4 lm/W
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	815 lm
Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	9.5 W
Corriente de lámpara (nom.)	44 mA
Equivalente de potencia	90 W
Hora de inicio (nom.)	0.5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.85
Voltaje (nom.)	230 V
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Consumo energético kWh/1000 h	10 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871869655080900
Nombre de producto del pedido	MASLEDspot D 9.5-90W 827WW PAR30S 25D SO
EAN/UPC - Producto	8718696550809
Código de pedido	929001198702

MASTER LEDspot PAR

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	6
N.º de material (12NC)	929001198702

Peso neto (pieza)	0,202 kg
-------------------	----------



Plano de dimensiones




PAR30S 9.5W-90W 650lm 25D 2700K E27 D

Product	D	C
MASLEDspot D 9.5-90W 827WW PAR30S 25D SO	92 mm	93 mm

Datos fotométricos



PAR30S 9.5W-90W /827 25D E27 D



MASTER LEDspot PAR

