



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

Philips CorePro LED PLC er den ideelle oppgraderingsløsningen for downlights i en lang rekke bruksområder innen allmennbelysning. Den integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lysrørformfaktor som gir vesentlige energibesparelser over en levetid som er dobbelt så lang som tilsvarende glødelamper.

Produktdata


Generell informasjon		Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	
Lyskildefeste	G24Q-3 [G24q-3]	Strømfaktor (nom)	0.9
Nominell levetid (nom.)	30000 h	Spennings (nom.)	20-50 V
Av/på-syklus.	50 000 X		
B50L70	30000 h		
Teknisk belysning		Temperatur	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]	Omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
Lysstrøm (nom.)	950 lm	Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	950 lm	Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 K	Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Fargesamsvar	<6	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	76 °C
Fargegjengivelse (nom)	83	Kontroller og dimming	
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Kan dimmes	Nei
Drift og elektrisk		Mekanisk og innfatning	
Inngangsfrekvens	30000-80000 Hz	Produktlengde	200 mm
Power (Rated) (Nom)	9 W	Godkjenning og bruk	
lyskildestrøm (maks.)	400 mA	Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
lyskildestrøm (min.)	250 mA	Energisparingsprodukt	Yes
Starttid (nom.)	0,5 s	Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate

CorePro LED PLC

Energiforbruk kWh/1000 t	12 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869654115900
Produkt navn for bestilling	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3
EAN/UPC – produkt	8718696541159

Bestillingskode	54115900
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001200802
Nettovekt (stykk)	0,088 kg


Målskisse




LEDtube PLC 9W G24q-3/830 4P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm


Fotometriske data



General Uniform Lighting
1 x PLC 9W 830 4P G24q-3
Page 17





LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm





CorePro LED PLC

Levetid




LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

