



# CorePro LED PLC

## CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

Philips CorePro LED PLC integrerar en LED-ljuskälla i den konventionella lysrörskonstruktionen. Produkten uppfyller grundläggande belysningskrav, ger stora energibesparingar och är miljövänlig, vilket gör den perfekt för uppgradering av befintliga ljuskällor i allmänbelysning.

### Produktdata

Allmän information		Effektfaktor (nom)		0.9	
Socket	G24Q-3 [ G24q-3]	Spänning (nom)	20-50 V		
Nominell livslängd (nom)	30000 h	<b>Temperatur</b>			
Driftcykel	50000X	T-ambient (max)	35 °C		
B50L70	30000 h	T-ambient (min)	-20 °C		
<b>Ljusteknik</b>		T-förvaring (max)	65 °C		
Färgkod	830 [ CCT av 3 000 K]	T-förvaring (min)	-40 °C		
Ljusflöde (nom)	950 lm	T-Case max. (nom)	76 °C		
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	950 lm	<b>Styrenheter och dimring</b>			
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K	Dimbara	Nej		
Färgbeständighet	<6	<b>Mekanik och armaturhus</b>			
Färgåtergivningsindex (nom)	83	Produktlängd	200 mm		
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %	<b>Användning och godkännande</b>			
<b>Drift och elektricitet</b>		Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+		
Ingångsfrekvens	30000-80000 Hz	Energisparande produkt	Yes		
Power (Rated) (Nom)	9 W	Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate		
Lampström (max)	400 mA				
Lampström (min)	250 mA				
Tändningstid (nom)	0,5 s				
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s				

# CorePro LED PLC


Energiförbrukning kWh/1 000 tim	12 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fullständig produktkod	871869654115900
Beställningsproduktnamn	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3
EAN/UPC – Produkt	8718696541159

Beställningsnummer	54115900
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001200802
Nettovikt (stycke)	0,088 kg

## Varning och Säkerhet

• OBS! Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa lampor beror på utförandet.


## Måttskiss



LEDtube PLC 9W G24q-3/830 4P



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm
LED PLC 9W 830 4P G24q-3					

## Fotometriska data





General Information 11 Photo Lighting 11 Page 117

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm





# CorePro LED PLC

## Livslängd




LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

