



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

Philips CorePro LED PLC är den perfekta uppgraderingslösningen för downlights i en rad olika applikationer för allmänbelysning. Produkten integrerar en LED-ljuskälla i en traditionell lysrörsdesign för att ge avsevärda energibesparingar under hela livslängden - livslängden blir hela dubbelt så lång som för vanliga lysrör.

Produktdata

Allmän information		Effektfaktor (nom)		Temperatur	
Socket	G24Q-3 [G24q-3]		0.9	T-ambient (max)	35 °C
Nominell livslängd (nom)	30000 h	Spänning (nom)	20-50 V	T-ambient (min)	-20 °C
Driftcykel	50000X			T-förvaring (max)	65 °C
B50L70	30000 h			T-förvaring (min)	-40 °C
				T-Case max. (nom)	76 °C
Ljusteknik		Styrenheter och dimming			
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]	Dimbara	Nej		
Ljusflöde (nom)	1000 lm	Mekanik och armaturhus			
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1000 lm	Produktlängd	200 mm		
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	Användning och godkännande			
Färgbeständighet	<6	Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+		
Färgåtergivningsindex (nom)	83	Energisparande produkt	Yes		
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %	Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate		
Drift och elektricitet					
Ingångsfrekvens	30000-80000 Hz				
Power (Rated) (Nom)	9 W				
Lampström (max)	400 mA				
Lampström (min)	250 mA				
Tändningstid (nom)	0,5 s				
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s				

CorePro LED PLC


Energiförbrukning kWh/1 000 tim	12 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869654117300
Beställningsproduktnamn	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
EAN/UPC – Produkt	8718696541173

Beställningsnummer	54117300
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001200902
Nettovikt (stycke)	0,088 kg

Varning och Säkerhet

• OBS! Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa lampor beror på utförandet.


Måttskiss



LEDtube PLC 9W G24q-3/840 4P


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm

Fotometriska data



General Illumination Ltd. Photo Lighting Ltd. Page 11


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm





LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

CorePro LED PLC

Fotometriska data





Livslängd



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm




LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

CorePro LED PLC

Livslängd



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

