



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

Philips CorePro LED PLC er den ideelle opgraderingsløsning til downlights i en lang række almene belysningsanvendelser. Den integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør, hvilket giver enestående energibesparelser i lyskildens levetid (som er det dobbelte af levetiden for lysstofrør).

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G24Q-2 [G24q-2]
Nominal levetid (nom.)	30000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
B50L70	30000 h

Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000K]
Lysstrøm (nom.)	650 lm
Lysstrøm (nominal) (nom.)	650 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	30000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	6.5 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	300 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	150 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s

Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	20-50 V

Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	66 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	100 mm

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+
Energibesparende produkt	Yes

CorePro LED PLC


Godkendelser	TUV CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	9 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869654119700
Ordreproduktnavn	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
EAN/UPC – produkt	8718696541197

Ordrekode	54119700
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001201002
Nettovægt (stykke)	0,078 kg

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRK: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling for alle de installationer, der benytter denne lyskilde, er bestemt af installationens design.


Målskitse




LEDtube PLC 6.5W G24q-2/830 4P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	140,6 mm

Fotometriske data




General Uniform Lighting
1 - PLC 100mm LED 7W 830lm
Page 10





LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

CorePro LED PLC

Fotometriske data





Levetid



LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm




LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

CorePro LED PLC

Levetid



LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

