



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

CorePro LED PLC 4P integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Tämä LED-valonlähde korvaa erinomaisesti perinteiset lamput yleisvalaistuskohdeissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja säästää ympäristöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G24q-2
Nimelliskäyttöikä	30 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	120 °
Valovirta	650 lm
Värimerkki	Valkoinen (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	92,31 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	30000-80000 Hz

Syöttötaajuus	30000-80000 Hz
Virrankulutus	6,5 W
Lampun virta (suurin)	300 mA
Lampun virta (min.)	150 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,9
Jännite (nim.)	20-50 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18 W
Kytkevätvirtasysäys verkkoon	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - EM-liitäntälaite ilman sytytintä	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - EM-liitäntälaite ja sytytin	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - EM-liitäntälaite ilman sytytintä	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - EM-liitäntälaite ja sytytin	-

CorePro LED PLC 4P

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...35 °C
T-Case, maksimi (nim.)	66 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun materiaali	Muovi
Tuotteen pituus	100 mm
Hehkulampun muoto	PL-C

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	F
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	TUV CE-merkintä RoHS-määräysten mukainen KEMA Keur-todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	7 kWh

EPREL-rekisteröintinumero	403552
---------------------------	--------

Tuotetiedot


Tilaustuotteen nimi	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
Koko tuotenimi	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
Full EOC	871869654119700
Paikallisen koodin kuvaus	4720303
Tilauskoodi	929001201002
Tuotekoodi (12NC)	929001201002
Paikallinen koodi	4720303
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696541197
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696541203

Mittapiirros




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	140,6 mm

Valonjakotiedot



General uniform lighting - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2



Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2


CorePro LED PLC 4P

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2


Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2



Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2




Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

CorePro LED PLC 4P

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

