



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

Philips CorePro LED PLC är den perfekta uppgraderingslösningen för downlights i en rad olika applikationer för allmänbelysning. Produkten integrerar en LED-ljuskälla i en traditionell lysrörsdesign för att ge avsevärda energibesparingar under hela livslängden - livslängden blir hela dubbelt så lång som för vanliga lysrör.

Produktdata

Allmän information		Effektfaktor (nom)		0.9
Sockel	G24Q-2 [G24q-2]	Spänning (nom)		20-50 V
Nominell livslängd (nom)	30000 h	Temperatur		
Driftcykel	50000X	T-ambient (max)	35 °C	
B50L70	30000 h	T-ambient (min)	-20 °C	
Ljusteknik		T-förvaring (max)	65 °C	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]	T-förvaring (min)	-40 °C	
Ljusflöde (nom)	650 lm	T-Case max. (nom)	66 °C	
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	650 lm	Styrenheter och dimring		
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K	Dimbara	Nej	
Färgbeständighet	<6	Mekanik och armaturhus		
Färgåtergivningsindex (nom)	83	Produktlängd	100 mm	
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %	Användning och godkännande		
Drift och elektricitet		Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+	
Ingångsfrekvens	30000-80000 Hz	Energisparande produkt	Yes	
Power (Rated) (Nom)	6.5 W	Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate	
Lampström (max)	300 mA			
Lampström (min)	150 mA			
Tändningstid (nom)	0,5 s			
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s			

CorePro LED PLC


Energiförbrukning kWh/1 000 tim	9 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869654119700
Beställningsproduktnamn	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
EAN/UPC – Produkt	8718696541197

Beställningsnummer	54119700
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001201002
Nettovikt (stycke)	0,078 kg

Varning och Säkerhet

• OBS! Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa lampor beror på utförandet.


Måttskiss




LEDtube PLC 6.5W G24q-2/830 4P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	140,6 mm


Fotometriska data



General Uniform Lighting
PLC 6.5W 830 4P G24q-2





LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm





CorePro LED PLC

Livslängd




LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

