



PLC CorePro LED

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Philips CorePro PLC LED es la primera lámpara PLC LED que sustituye a las lámparas fluorescentes compactas no integradas, con ahorros de energía de hasta el 60% y una vida útil de 30.000 horas. Una lámpara intercambiable que es sencilla de instalar, se adapta a todas las luminarias de dos patillas (EM) y cuatro patillas (HF) y requiere menos mantenimiento. Permitiendo así que reducir los costes de iluminación directa con lámparas LED eficientes energéticamente.

Datos del producto

| Información general | |
|--------------------------|------------------|
| Base de casquillo | G24D-3 [G24d-3] |
| Vida útil nominal (nom.) | 30000 h |
| Ciclo de conmutación | 50000X |
| B50L70 | 30000 h |

| Datos técnicos de la luz | |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Código de color | 830 [CCT de 3000 K] |
| Flujo lumínico (nom.) | 950 lm |
| Flujo lumínico (nominal) (nom.) | 950 lm |
| Temperatura del color con correlación (nom.) | 3000 K |
| Consistencia del color | <6 |
| Índice de reproducción cromática -IRC (nom.) | 83 |
| Lmf al fin de vida útil nominal (nom.) | 70 % |

| Operativos y eléctricos | |
|-----------------------------|------------|
| Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 8.5 W |
| Corriente de lámpara (máx.) | 43 mA |
| Corriente de lámpara (mín.) | 33 mA |

| Temperatura | |
|----------------------------|--------|
| T ambiente (máx.) | 35 °C |
| T ambiente (mín.) | -20 °C |
| T de almacenamiento (máx.) | 65 °C |
| T de almacenamiento (mín.) | -40 °C |
| Temperatura máxima (nom.) | 75 °C |

| Controles y regulación | |
|------------------------|----|
| Regulable | No |

| Mecánicos y de carcasa | |
|------------------------|--------|
| Longitud de producto | 200 mm |

PLC CorePro LED

Aprobación y aplicación


| | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Etiqueta de eficiencia energética (EEL) | A+ |
| Producto de ahorro de energía | Sí |
| Certificados disponibles | Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur |
| Consumo energético kWh/1000 h | 11 kWh |

Datos de producto

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Código de producto completo | 871869654123400 |
| Nombre de producto del pedido | CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3 |

| | |
|----------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Producto | 8718696541234 |
| Código de pedido | 54123400 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| Numerador - Paquetes por caja exterior | 10 |
| N.º de material (12NC) | 929001201202 |
| Peso neto (pieza) | 0,090 kg |



Plano de dimensiones



LEDtube PLC 8.5W G24d-3/830 2P

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------|----------|
| CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3 | 24,3 mm | 28,4 mm | 128,8 mm | 148 mm | 170,6 mm |


Datos fotométricos





LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

PLC CorePro LED

Datos fotométricos





Vida útil



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm




LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

PLC CorePro LED

Vida útil



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

