



# CorePro LED PLC 2P



## CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Philips CorePro PLC LED es la primera lámpara PLC LED que sustituye a las lámparas fluorescentes compactas no integradas, con ahorros de energía de hasta el 60% y una vida útil de 30.000 horas. Una lámpara intercambiable que es sencilla de instalar, se adapta a todas las luminarias de dos patillas (EM) y cuatro patillas (HF) y requiere menos mantenimiento. Permitiendo así que reducir los costes de iluminación directa con lámparas LED eficientes energéticamente.

### Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G24D-3 [ G24d-3]
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	30000 h
Ciclo de conmutación	50000
Referencia de medición de flujo	Sphere
Nivel	CorePro
Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [ CCT de 3000 K]
Ángulo de haz (nom.)	120 °
Flujo lumínico (nom.)	950 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	105,88 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	83
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	8,5 W
Corriente de lámpara (máx.)	43 mA
Corriente de lámpara (mín.)	33 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
T ambiente (máx.)	35 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	75 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Material de bombilla	Plástico

# CorePro LED PLC 2P


	200 mm
<b>Forma de la bombilla</b>	Tubo, un solo extremo
<b>Aprobación y aplicación</b>	
<b>Clase de eficiencia energética</b>	F
<b>Producto de ahorro de energía</b>	Sí
<b>Certificados disponibles</b>	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
<b>Certificados disponibles</b>	TUV
<b>Consumo energético kWh/1000 h</b>	9 kWh
<b>Número de registro EPREL</b>	403554

## Datos de producto

<b>Código de producto completo</b>	871869654123400
------------------------------------	-----------------

<b>Nombre de producto del pedido</b>	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3
<b>EAN/UPC - Producto</b>	8718696541234
<b>Código de pedido</b>	54123400
<b>Cantidad por paquete</b>	1
<b>Descripción del código local</b>	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3
<b>Numerador SAP - Paquetes por caja exterior</b>	10
<b>Material SAP</b>	929001201202
<b>Copiar Peso neto (pieza)</b>	0,090 kg


## Plano de dimensiones




CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm

## Datos fotométricos




General Uniform Lighting  
1-PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm  
Page 11





LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

# CorePro LED PLC 2P

## Datos fotométricos





## Vida útil



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

## CorePro LED PLC 2P

### Vida útil



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

