



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

CorePro LED PLC 2P integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Tämä LED-valonlähde korvaa erinomaisesti perinteiset lamput yleisvalaistuskohdeissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja säästää ympäristöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G24d-3
Nimelliskäyttöikä	30 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	120 °
Valovirta	950 lm
Värimerkki	Valkoinen (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	105,88 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0


Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	8,5 W
Lampun virta (suurin)	43 mA
Lampun virta (min.)	33 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,9
Jännite (nim.)	220–240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	26 W
Kytkevätvirtasysäys verkkoon	3,7
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - verkkovirta	74
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - EM-liitäntälaite ilman sytytintä	150
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - EM-liitäntälaite ja sytytin	30
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - verkkovirta	118
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - EM-liitäntälaite ilman sytytintä	220
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - EM-liitäntälaite ja sytytin	49


CorePro LED PLC 2P

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...35 °C
T-Case, maksimi (nim.)	75 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun materiaali	Muovi
Tuotteen pituus	200 mm
Hehkulampun muoto	PL-C
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	F
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	TUV CE-merkintä RoHS-määräysten mukainen KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	9 kWh

Mittapiirros




Valonjakotiedot



General uniform lighting - CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

EPREL-rekisteröintinumero	403554
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3
Koko tuotenimi	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3
Full EOC	871869654123400
Paikallisen koodin kuvaus	4720309
Tilauskoodi	929001201202
Tuotekoodi (12NC)	929001201202
Paikallinen koodi	4720309
SAP-osoittaja - määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696541234
SAP-osoittaja - pakkauksia ulomassa	10
EAN/UPC - laatikko	8718696541241


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm



Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3


CorePro LED PLC 2P

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3


Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3



Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3




Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

CorePro LED PLC 2P

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

