



Светодиодный светильник CorePro PLC 2P

LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Светодиодная лампа CorePro PLC 2P состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентной лампы. Лампа идеально подходит для создания общего освещения: соответствует базовым требованиям к освещению, обеспечивает значительное энергосбережение и не наносит ущерба окружающей среде.

Данные о продукции


Общая информация		Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	
Цоколь	G24D-3 [G24d-3]	70 %	
Номинальный срок службы	30 000 часов		
Цикл переключения	50 000		
Осветительная технология	LED		
Соответствие стандарту EU RoHS	Да		
Технические характеристики освещения		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Код цвета	830 [CCT of 3000K]	Частота сети	50 to 60 Hz
Угол пучка света (ном.)	120 °	Входная частота	50–60 Hz
Светоотдача	950 лм	Энергопотребление	8,5 В
Обозначение цвета	Белый (WH)	Ток лампы (макс.)	43 mA
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К	Ток лампы (мин.)	33 mA
Эффективность (номинальная) (ном.)	111,00 лм/В	Время включения (ном.)	0,5 s
Постоянство цвета	<6	Время прогрева до 60 % света	0,5 s
Коэффициент цветопередачи (CRI)	83	Коэффициент мощности (доля)	0,9
		Напряжение (ном.)	220-240 Вt
		Температура	
		Диапазон температур окружающей среды	от -20 до 35 °C

Светодиодный светильник CorePro PLC 2P

Температура корпуса максимальная (ном.)	75 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Длина продукта	200 мм
Форма колбы	PL-C
Соответствие требованиям и область применения	
Энергосберегающий продукт	Да
Знаки утверждения	TUV Маркировка CE Соответствие RoHS Сертификат KEMA Keur
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	11 kWh



Данные об изделии	
Название продукта для заказа	LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3
Полное название продукта	LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3
Полный код продукта	871869666999000
Код заказа	929001201208
Материал № (12NC)	929001201208
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696669990
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8718696670002

Чертеж размеров



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm

Фотометрические данные




General uniform lighting - LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Light Distribution Diagram - LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3


Светодиодный светильник CorePro PLC 2P

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3


Срок службы




Life Expectancy Diagram - LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3



Life Expectancy Diagram - LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3




Life Expectancy Diagram - LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3



Lumen Maintenance Diagram - LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Светодиодный светильник CorePro PLC 2P

Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

