



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

Řada Philips CorePro LED PLC je ideálním řešením pro modernizaci svítidel typu downlight v širokém rozsahu aplikací celkového osvětlení. Integruje světelné zdroje LED do provedení odpovídajícího tradičním zářivkám a nabízí značné úspory energie po celou dobu životnosti, která je oproti zářivkovým alternativám dvojnásobná.

Údaje o produktu


| General Information | | Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | |
|--|--------------------|-------------------------------------|--|
| Patice | G24D-3 [G24d-3] | Účinnost (jmen.) | 0.9 |
| Jmenovitá životnost (jmen.) | 30000 h | Napětí (jmen.) | 220-240 V |
| Cyklus přepínání | 50 000x | Temperature | |
| B50L70 | 30000 h | Okolní teplota (max.) | 35 °C |
| Light Technical | | Okolní teplota (min.) | -20 °C |
| Kód barvy | 840 [CCT 4 000 K] | Teplota skladování (max.) | 65 °C |
| Světelný tok (jmen.) | 1000 lm | Teplota skladování (min.) | -40 °C |
| Světelný tok (jmen.) (nom.) | 1000 lm | Maximální teplota (jmen.) | 75 °C |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | 4000 K | Controls and Dimming | |
| Konzistence barev | <6 | Regulovatelné | Ne |
| Index barevného podání (jmen.) | 83 | Mechanical and Housing | |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 % | Délka výrobku | 200 mm |
| Operating and Electrical | | Approval and Application | |
| Vstupní frekvence | 50 až 60 Hz | Štítek energetické účinnosti (EEL) | A+ |
| Power (Rated) (Nom) | 8.5 W | Výrobek šetřící energii | Yes |
| Proud zdroje (max.) | 43 mA | Značky schválení | CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate |
| Proud zdroje (min.) | 33 mA | | |
| Doba spuštění (jmen.) | 0,5 s | | |

CorePro LED PLC

| | |
|-----------------------------|---|
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 11 kWh |
| Product Data | |
| Úplný kód výrobku | 871869654125800 |
| Objednací název produktu | CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3 |
| EAN/UPC – výrobek | 8718696541258 |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Objednací kód | 54125800 |
| Číslování – počet v balení | 1 |
| Číslování – balení v krabici | 10 |
| Materiál č. (12NC) | 929001201302 |
| Celková hmotnost (kus) | 0,090 kg |



Rozměrové výkresy



LEDtube PLC 8.5W G24d-3/840 2P


| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|--|---------|---------|----------|--------|----------|
| CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3 | 24,3 mm | 28,4 mm | 128,8 mm | 148 mm | 170,6 mm |

Fotometrické údaje





LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 840 1000lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm





CorePro LED PLC

Životnost




LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

