



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

CorePro LED PLC 2P integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning. Det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt.


Produkt data

Generelle oplysninger			
Fod	G24d-3	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Normeret levetid	30.000 t	Strømforbrug	8,5 W
Skiftecyklus	50.000	Lyskildens strømstyrke (maks.)	43 mA
Lighting Technology	LED	Lyskildens strømstyrke (min.)	33 mA
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Opstartstid (nom.)	0,5 s
CE-mærke	Ja	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
EU RoHS-godkendt	Ja	Effektfaktor (brøk)	0,9
		Spænding (nom.)	220-240 V
		LED alternative to fluorescent lamp power	26 W
		Startstrøm ved lysnettet	3,7
		Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	74
		Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - EM-forkobling	150
		uden komp.kappe.	
		Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - EM-forkobling	30
		med komp.kappe.	
		Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding	118
		Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - EM-forkobling	220
		uden komp.kappe.	
		Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - EM-forkobling	49
		med komp.kappe.	
Lysteknisk		Temperatur	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]	Omgivende temperaturområde	-20 °C til 35 °C
Spredningsvinkel (nom.)	120 °		
Lysstrøm	1.000 lm		
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)		
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K		
Lyseffekt (nominel) (nom.)	105,88 lm/W		
Farveensartethed	<6		
Farvegengivelsesindeks (CRI)	83		
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %		
Photobiological safety according to EN 62471	RG0		
Drift og el			
Linjefrekvens	50 to 60 Hz		


CorePro LED PLC 2P

T-kappe, maks. (nom.)	75 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	Plast
Produktlængde	200 mm
Lyskildeform	PL-C
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Energibesparende produkt	Ja
Godkendelsesmærkninger	TUV CE-mærkning RoHS-overensstemmelse KEMA Keur-certifikat
Energiforbrug kWh/1000 t.	9 kWh
EPREL-registreringsnummer	403555

Målskitse




Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3
Det fulde produktnavn	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3
Full EOC	871869654125800
Beskrivelse af lokal kode	2057805434
Ordrekode	929001201302
Materialenr. (12NC)	929001201302
Lokal ordrekode	2057805434
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696541258
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696541265


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3


CorePro LED PLC 2P

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3


Levetid




Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3



Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3




Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

CorePro LED PLC 2P

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

