



Светодиодный светильник CorePro PLC 2P

CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

Светодиодная лампа CorePro PLC 2P состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентной лампы. Лампа идеально подходит для создания общего освещения: соответствует базовым требованиям к освещению, обеспечивает значительное энергосбережение и не наносит ущерба окружающей среде.

Данные о продукции

Общая информация			
Цоколь	G24D-3 [G24d-3]	Коэффициент цветопередачи (CRI)	83
Номинальный срок службы	30 000 часов	Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Цикл переключения	50 000	Фотобиологическая безопасность согласно МЭК 62471	RG0
Осветительная технология	LED	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Исходное измерение потока	Sphere	Частота сети	50 to 60 Hz
Маркировка CE	Да	Входная частота	50–60 Hz
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Энергопотребление	8,5 В
Технические характеристики освещения		Ток лампы (макс.)	43 mA
Код цвета	840 [CCT of 4000K]	Ток лампы (мин.)	33 mA
Угол пучка света (ном.)	120 °	Время включения (ном.)	0,5 s
Светоотдача	1 000 лм	Время прогрева до 60 % света	0.5 s
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)	Коэффициент мощности (доля)	0.9
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K	Напряжение (ном.)	220–240 Вт
Эффективность (номинальная) (ном.)	105,88 лм/В	Светодиодная альтернатива мощности люминесцентной лампы	26 W
Постоянство цвета	<6		

Светодиодный светильник CorePro PLC 2P

Макс. число ламп на предохранителе (тип В, 10 А) — сеть	74
Макс. число ламп на предохранителе (тип В, 10 А) — электромагнитный ПРА без комп. конденс.	150
Макс. число ламп на предохранителе (тип В, 10 А) — электромагнитный ПРА с комп. конденс.	30
Макс. число ламп на предохранителе (тип В, 10 А) — сеть	118
Макс. число ламп на предохранителе (тип В, 10 А) — электромагнитный ПРА без комп. конденс.	220
Макс. число ламп на предохранителе (тип В, 10 А) — электромагнитный ПРА с комп. конденс.	49

Температура

Диапазон температур окружающей среды	от -20 до 35 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	75 °C

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

Механические компоненты и корпус


Материал колбы	Пластиковый
Длина продукта	200 мм
Форма колбы	PL-C

Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	F
Энергосберегающий продукт	Да
Знаки утверждения	TUV Маркировка CE Соответствие RoHS Сертификат KEMA Keur
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	9 kWh
Регистрационный номер EPREL	403555

Данные об изделии

Название продукта для заказа	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3
Полное название продукта	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3
Полный код продукта	871869654125800
Код заказа	929001201302
Материал № (12NC)	929001201302
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696541258
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8718696541265


Чертеж размеров




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	24,3 мм	28,4 мм	128,8 мм	148 мм	170,6 мм

Светодиодный светильник CorePro PLC 2P


Фотометрические данные



General uniform lighting - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

Срок службы





Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3




Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

Светодиодный светильник CorePro PLC 2P

Срок службы



Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

