



# CorePro LED PLC

## CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

Řada Philips CorePro LED PLC je ideálním řešením pro modernizaci svítidel typu downlight v širokém rozsahu aplikací celkového osvětlení. Integruje světelné zdroje LED do provedení odpovídajícího tradičním zářivkám a nabízí značné úspory energie po celou dobu životnosti, která je oproti zářivkovým alternativám dvojnásobná.

### Údaje o produktu


General Information		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	
Patice	G24D-2 [ G24d-2]	Účinník (jmen.)	0.5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Napětí (jmen.)	220-240 V
Cyklus přepínání	50 000x	Temperature	
B50L70	30000 h	Okolní teplota (max.)	35 °C
Light Technical		Okolní teplota (min.)	-20 °C
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]	Teplota skladování (max.)	65 °C
Světelný tok (jmen.)	650 lm	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	650 lm	Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Controls and Dimming	
Konzistence barev	<6	Regulovatelné	Ne
Index barevného podání (jmen.)	83	Mechanical and Housing	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Délka výrobku	100 mm
Operating and Electrical		Approval and Application	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Power (Rated) (Nom)	6.5 W	Výrobek šetřící energii	Yes
Proud zdroje (max.)	35 mA	Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Proud zdroje (min.)	25 mA		
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s		

# CorePro LED PLC

Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871869654127200
Objednací název produktu	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2
EAN/UPC – výrobek	8718696541272

Objednací kód	54127200
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001201402
Celková hmotnost (kus)	0,077 kg


## Rozměrové výkresy





LEDtube PLC 6.5W G24d-2/830 2P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm

## Fotometrické údaje




General Uniform Lighting  
PLC 6.5W 830 2P G24d-2



# CorePro LED PLC

## Životnost



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

