



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

Philips CorePro LED PLC integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning: det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt.

Produkt data

Generelle oplysninger		Effektfaktor (nom.)		0.9
Sokkel	G24D-2 [G24d-2]	Spænding (nom.)		220-240 V
Nominal levetid (nom.)	30000 h	Temperatur		
Interval mellem tænd/sluk	50000X	T-omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C	
B50L70	30000 h	T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C	
Lysteknisk		T-lagring (maks.)	65 °C	
Farvekode	830 [CCT af 3000K]	T-lagring (min.)	-40 °C	
Lysstrøm (nom.)	650 lm	T-kappe, maks. (nom.)	65 °C	
Lysstrøm (nominel) (nom.)	650 lm	Lysstyringssystemer og dæmpning		
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Dæmpbar	Nej	
Farveensartethed	<6	Mekanik og armaturhus		
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83	Produktlængde	100 mm	
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Godkendelse og anvendelsesområde		
Drift og el		Energimærket (EEL)	A+	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	Energibesparende produkt	Yes	
Power (Rated) (Nom)	6.5 W	Godkendelser	TUV CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate	
Lyskildens strømstyrke (maks.)	35 mA			
Lyskildens strømstyrke (min.)	25 mA			
Opstartstid (nom.)	0,5 s			
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s			

CorePro LED PLC


Energiforbrug kWh/1000 t.	9 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869654127200
Ordreprodukt navn	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2
EAN/UPC – produkt	8718696541272
Ordrekode	54127200

Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001201402
Nettovægt (stykke)	0,077 kg

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRK: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling for alle de installationer, der benytter denne lyskilde, er bestemt af installationens design.


Målskitse




LEDtube PLC 6.5W G24d-2/830 2P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm

Fotometriske data




General Uniform Lighting
1-PLC 100mm LED 7W G24D-2





LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

CorePro LED PLC

Fotometriske data





Levetid



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm




LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

CorePro LED PLC

Levetid



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

