



# CorePro LED PLC

## CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

Οι Philips CorePro LED PLC είναι η ιδανική λύση αναβάθμισης λαμπτήρων για χωνευτά φωτιστικά σε μια μεγάλη γκάμα γενικών εφαρμογών φωτισμού. Ενσωματώνουν πηγή φωτισμού LED στον παραδοσιακό τύπο σώματος ενός λαμπτήρα φθορισμού και προσφέρουν κορυφαία εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του που είναι δύο φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με τους εναλλακτικούς λαμπτήρες φθορισμού.

### Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	G24D-2 [ G24d-2]
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	30000 h
Κύκλος λειτουργίας	50000X
B50L70	30000 h

Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	830 [ CCT με 3000K]
Φωτεινή ροή (ονομ.)	650 lm
Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)	650 lm
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	3000 K
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	83
Llmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6.5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (μέγ.)	35 mA
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ελάχ.)	25 mA

Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.)	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0.9
Τάση (ονομ.)	220-240 V

Θερμοκρασία	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.)	35 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (ελάχ.)	-20 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (μέγ.)	65 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (ελάχ.)	-40 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	65 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	No

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Μήκος προϊόντος	100 mm


Έγκριση και εφαρμογή	
Επίκτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A+

## CorePro LED PLC

Προϊόν εξοικονόμησης ενέργειας	Yes
Διαπιστεύσεις	Σήμανση CE RoHS compliance KEMA Keur certificate
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	9 kWh
<b>Στοιχεία προϊόντος</b>	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869654127200
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

EAN/UPC	8718696541272
Κωδικός παραγγελίας	54127200
Local Code	LEDPLC6.5/2P830
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929001201402
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,077 kg


### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




LEDtube PLC 6.5W G24d-2/830 2P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm


### Φωτομετρικά δεδομένα




General Uniform Lighting  
PLC 6.5W 830 2P G24d-2



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm



Διάρκεια ζωής



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

## CorePro LED PLC

