



# CorePro LED PLC

## CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

Lampa Philips CorePro LED PLC to idealne rozwiązanie, jeśli chodzi o zmianę na nowszą wersję oświetlenia typu downlight w szerokim zakresie zastosowań oświetlenia ogólnego. Łączy źródło światła LED z tradycyjną konstrukcją świetlówki, by zaoferować świetną energooszczędność przez cały okres eksploatacji, który jest dwukrotnie dłuższy niż w przypadku świetlówek.

### Dane produktu


Informacje podstawowe		Prąd lampy (Min)	
Trzonek	G24D-2 [ G24d-2]		25 mA
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Cykl załączania	50000X	Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
B50L70	30000 h	Współczynnik mocy (Nom)	0.9
		Napięcie (Nom)	220-240 V
Dane techniczne oświetlenia		Temperatura	
kod barwy	830 [ Tb 3000K]	Temperatura otoczenia (Max)	35 °C
Strumień świetlny (Nom)	650 lm	Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	650 lm	Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K	Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Jednorodność barw	<6	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	65 °C
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83	Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %	Funkcja ściemniania	brak
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Mechanika i korpus	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Długość produktu	100 mm
Power (Rated) (Nom)	6.5 W	Certyfikaty i zastosowania	
Prąd lampy (Max)	35 mA	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+

# CorePro LED PLC

Energooszczędny produkt	tak
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE RoHS compliance Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	9 kWh
<b>Dane techniczne produktu</b>	
Pełny kod produktu	871869654127200
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2
EAN/UPC - Produkt	8718696541272

Kod zamówienia	54127200
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001201402
Waga netto (szt.)	0,077 kg


## Rysunki techniczne




LEDtube PLC 6.5W G24d-2/830 2P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm


## Dane fotometryczne



General Uniform Lighting  
PLC 6.5W 830 2P G24d-2





LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm




# CorePro LED PLC

## Okres eksploatacji



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

