



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

Philips CorePro LED PLC — идеальное решение для создания общего освещения. Это светодиодный источник света в форм-факторе традиционной люминесцентной лампы, который предлагает впечатляющую экономию электроэнергии и в два раза больший срок службы по сравнению с люминесцентными аналогами.

Данные о продукции


Общая информация		Время включения (ном.)	
Цоколь	G24D-2 [G24d-2]		0,5 s
Номинальный срок службы (ном.)	30000 h	Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Цикл переключения	50000X	Коэффициент мощности (ном.)	0,9
B50L70	30000 h	Напряжение (ном.)	220-240 V
Технические характеристики освещения		Температура	
Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]	Т окружающей среды (макс.)	35 °C
Светоотдача (ном.)	650 lm	Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Светоотдача (номинальная) (ном.)	650 lm	Температура хранения (макс.)	65 °C
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K	Температура хранения (мин.)	-40 °C
Постоянство цвета	<6	Температура корпуса максимальная (ном.)	65 °C
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83	Системы управления и регулировка яркости света	
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %	Возможность изменения яркости света	No
Эксплуатационные и электрические характеристики		Механические компоненты и корпус	
Входная частота	50-60 Hz	Длина продукта	100 mm
Power (Rated) (Nom)	6.5 W	Соответствие требованиям и область применения	
Ток лампы (макс.)	35 mA	Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Ток лампы (мин.)	25 mA	Энергосберегающий продукт	Yes

CorePro LED PLC

Знаки утверждения	CE marking RoHS compliance
	KEMA Keur certificate
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	9 kWh
Данные об изделии	
Полный код продукта	871869654127200
Название продукта для заказа	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

EAN/UPC — продукт	8718696541272
Код заказа	929001201402
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001201402
Вес нетто (шт.)	0,077 kg


Чертеж размеров




LEDtube PLC 6.5W G24d-2/830 2P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm


Фотометрические данные



General Uniform Lighting
PLC 6.5W 830 2P G24d-2




LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm



CorePro LED PLC

Срок службы



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

