



# CorePro LED PLC

## CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

CorePro LED PLC của Philips là giải pháp đèn downlight tối ưu lý tưởng cho mục đích chiếu sáng chung. Đèn tích hợp nguồn sáng LED vào hình dạng đèn huỳnh quang truyền thống, mang lại hiệu quả năng lượng tuyệt vời trong suốt thời gian sử dụng, hơn hẳn các loại đèn huỳnh quang khác.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế đui đèn	G24D-2 [ G24d-2]
Tuổi thọ danh định (Danh định)	30000 h
Chu kỳ bật/tắt	50000X
B50L70	30000 h

Thông số kỹ thuật ánh sáng	
Mã màu	830 [ CCT 3000K]
Quang thông (Danh định)	650 lm
Quang thông (Định mức) (Danh định)	650 lm
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	3000 K
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	83
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %

Thông số vận hành và điện	
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Công suất (Định mức) (Danh định)	6.5 W
Dòng điện bóng đèn (Tối đa)	35 mA
Dòng điện bóng đèn (Tối thiểu)	25 mA
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s

Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	0.5 s
Hệ số công suất (Danh định)	0.9
Điện áp (Danh định)	220-240 V

Nhiệt độ	
Nhiệt độ môi trường (Tối đa)	35 °C
Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu)	-20 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối đa)	65 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối thiểu)	-40 °C
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	65 °C

Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không

Cơ khí và bộ vỏ	
Chiều dài sản phẩm	100 mm

Phê duyệt và Ứng dụng	
Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL)	A+
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có

## CorePro LED PLC


<b>Dấu phê duyệt</b>	TUV Dấu CE Tuân thủ RoHS Chứng nhận KEMA Keur
<b>Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h</b>	9 kWh
<b>Thông số sản phẩm</b>	
<b>Mã sản phẩm đầy đủ</b>	871869654127200
<b>Tên sản phẩm khác</b>	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

<b>EAN/UPC - Sản phẩm</b>	8718696541272
<b>Mã đơn hàng</b>	929001201402
<b>Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ</b>	1
<b>Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài</b>	10
<b>Số vật liệu (12 chữ số)</b>	929001201402
<b>Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)</b>	0,077 kg

### Cảnh báo và An toàn

· LƯU Ý: Hiệu quả năng lượng tổng thể và phân phối ánh sáng của hệ thống sử dụng loại đèn này tùy thuộc vào thiết kế lắp đặt.


### Bản vẽ kích thước



LEDtube PLC 6.5W G24d-2/830 2P


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm

### Dữ liệu phân bố ánh sáng




General Uniform Lighting  
Page 17

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm





# CorePro LED PLC

## Dữ liệu phân bố ánh sáng





## Tuổi thọ



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm




LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

## CorePro LED PLC

### Tuổi thọ



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

