



Đèn CorePro LED PLC 2P

LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

Đèn CorePro LED PLC 2P tích hợp nguồn sáng LED vào hình dạng bóng đèn huỳnh quang kiểu truyền thống. Sản phẩm này là giải pháp lý tưởng cho việc thắp sáng trong các ứng dụng chiếu sáng chung: đáp ứng các yêu cầu chiếu sáng cơ bản, đồng thời tiết kiệm năng lượng đáng kể và thân thiện với môi trường.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	G24D-2 [G24d-2]
Tuổi thọ danh định	30.000 h
Chu kỳ bật/tắt	50.000
Công nghệ chiếu sáng	LED
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	830 [CCT of 3000K]
Góc chùm sáng (Danh định)	120 °
Quang thông	650 lm
Ký hiệu màu sắc	Trắng (WH)
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	3000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	100,00 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (CRI)	83
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Vận hành và điện	
Tần số dòng	50 to 60 Hz


Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	6,5 W
Dòng điện bóng đèn (Tối đa)	35 mA
Dòng điện bóng đèn (Tối thiểu)	25 mA
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0,5 s
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0,9
Điện áp (Danh định)	220-240 V
Nhiệt độ	
Dây nhiệt độ màu ánh sáng	-20 °C đến 35 °C
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	65 °C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Chiều dài sản phẩm	100 mm
Hình dạng bóng đèn	PL-C

Đèn CorePro LED PLC 2P

Phê duyệt và ứng dụng	
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Dấu phê duyệt	TUV Dấu CE Tuân thủ RoHS Chứng nhận KEMA Keur
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	9 kWh
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2
Tên sản phẩm đầy đủ	LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2


Mã sản phẩm đầy đủ	871869667003300
Mã đơn hàng	929001201408
Số vật liệu (12NC)	929001201408
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718696670033
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vỏ	8718696670040

Bản vẽ kích thước




Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm


Dữ liệu phân bố ánh sáng



General uniform lighting - LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2





Light Distribution Diagram - LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2



Spectral Power Distribution Colour - LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2



Đèn CorePro LED PLC 2P

Tuổi thọ




Life Expectancy Diagram - LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

Life Expectancy Diagram - LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2



Life Expectancy Diagram - LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

Lumen Maintenance Diagram - LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2



Lumen Maintenance Diagram - LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

Đèn CorePro LED PLC 2P

