



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

CorePro LED PLC 2P integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Tämä LED-valonlähde korvaa erinomaisesti perinteiset lamput yleisvalaistuskohdeissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja säästää ympäristöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G24d-2
Nimelliskäyttöikä	30 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Keilakulma (nim.)	120 °
Valovirta	700 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	92,31 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	6,5 W
Lampun virta (suurin)	35 mA
Lampun virta (min.)	25 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,9
Jännite (nim.)	220–240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18 W
Kytkevävirtasysäys verkkoon	3,4
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - verkkovirta	123
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - EM-liitäntälaite ilman sytytintä	150
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - EM-liitäntälaite ja sytytin	30
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - verkkovirta	197
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - EM-liitäntälaite ilman sytytintä	220
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - EM-liitäntälaite ja sytytin	49

CorePro LED PLC 2P

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...35 °C
T-Case, maksimi (nim.)	65 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun materiaali	Muovi
Tuotteen pituus	100 mm
Hehkulampun muoto	PL-C

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	F
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	TUV CE-merkintä RoHS-määräysten mukainen KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	7 kWh

EPREL-rekisteröintinumero	403557
---------------------------	--------

Tuotetiedot



Tilaustuotteen nimi	CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2
Koko tuotenimi	CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2
Full EOC	871869654129600
Paikallisen koodin kuvaus	4720305
Tilauskoodi	929001201502
Tuotekoodi (12NC)	929001201502
Paikallinen koodi	4720305
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696541296
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696541302

Mittapiirros



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm

Valonjakotiedot




General uniform lighting - CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2


CorePro LED PLC 2P

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2


Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2



Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2




Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

CorePro LED PLC 2P

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

