



Светодиодный светильник CorePro PLC 2P

LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

Светодиодная лампа CorePro PLC 2P состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентной лампы. Лампа идеально подходит для создания общего освещения: соответствует базовым требованиям к освещению, обеспечивает значительное энергосбережение и не наносит ущерба окружающей среде.

Данные о продукции


Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	G24D-2 [G24d-2]	Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Номинальный срок службы	30 000 часов	Частота сети	50 to 60 Hz
Цикл переключения	50 000	Входная частота	50–60 Hz
Осветительная технология	LED	Энергопотребление	6,5 В
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Ток лампы (макс.)	35 mA
Технические характеристики освещения		Ток лампы (мин.)	25 mA
Код цвета	840 [CCT of 4000K]	Время включения (ном.)	0,5 s
Угол пучка света (ном.)	120 °	Время прогрева до 60 % света	0,5 s
Светоотдача	700 лм	Коэффициент мощности (доля)	0,9
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)	Напряжение (ном.)	220–240 Вt
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К	Температура	
Эффективность (номинальная) (ном.)	107,00 лм/В	Диапазон температур окружающей среды	
Постоянство цвета	<6		
Коэффициент цветопередачи (CRI)	83		

Светодиодный светильник CorePro PLC 2P

Температура корпуса максимальная (ном.)	65 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Длина продукта	100 мм
Форма колбы	PL-C
Соответствие требованиям и область применения	
Энергосберегающий продукт	Да
Знаки утверждения	TUV Маркировка CE
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	9 kWh



Данные об изделии	
Название продукта для заказа	LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2
Полное название продукта	LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2
Полный код продукта	871869667005700
Код заказа	929001201508
Материал № (12NC)	929001201508
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696670057
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8718696670064

Чертеж размеров



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm

Фотометрические данные




General uniform lighting - LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

Spectral Power Distribution Colour - LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2


Светодиодный светильник CorePro PLC 2P

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2


Срок службы




Life Expectancy Diagram - LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2



Life Expectancy Diagram - LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2




Life Expectancy Diagram - LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2



Lumen Maintenance Diagram - LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

Светодиодный светильник CorePro PLC 2P

Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

