



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lampy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lampy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

Dane produktu

| Informacje ogólne | |
|---|--------------------|
| Podstawa-nasadka | E14 [E14] |
| Nominalny okres eksploatacji | 15 000 h |
| Cykl Przetężania | 50 000 |
| Lighting Technology | LED |
| Zgodność z normą UE RoHS | Tak |
| Dane techniczne oświetlenia | |
| Kod barwy | 840 [CCT of 4000K] |
| Strumień Świetlny | 290 lm |
| Oznaczenie koloru | Chłodny biały (CW) |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) | 4000 K |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 82,86 lm/W |
| Jednorodność barw | <6 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80 |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 70 % |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
| Częstotliwość linii | 50 to 60 Hz |
| Częstotliwość wejściowa | 50 do 60 Hz |

| Zużycie energii | 3,5 W |
|---|---------------|
| Lamp Current (Nom) | 35 mA |
| Równoważna moc w watach | 25 W |
| Czas uruchomienia (Nom) | 0,5 s |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0,5 s |
| Współczynnik mocy (ułamek) | 0,4 |
| Napięcie (Nom) | 220-240 V |
| Temperatura | |
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 75 °C |
| Układy sterowania i ściemnianie | |
| Z możliwością przyciemniania | Nie |
| Mechanika i korpus | |
| Wykończenie żarówki | Matowy |
| Kształt bańki | B35 [B 35 mm] |

CorePro LEDcandle

Certyfikaty i zastosowania


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 4 kWh

Dane techniczne produktu

| | |
|------------------------------|---|
| Nazwa produktu na zamówieniu | CorePro candle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR |
| Pełna nazwa produktu | CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR |
| Full EOC | 871869654348100 |



| | |
|---------------------------------|---------------|
| Kod zamówienia | 54348100 |
| Materiał Nr (12NC) | 929001205602 |
| Numerator - Quantity Per Pack | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie | 8718696543481 |
| Numerator - Packs per outer box | 10 |
| EAN/UPC - Opakowanie | 8718696543498 |

Rysunki techniczne



| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| CorePro candle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR | 35 mm | 106 mm |

Dane fotometryczne



General uniform lighting - CorePro candle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR

Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR


CorePro LEDcandle

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR

