



CorePro LEDcandle

Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL

Свечевидные светодиодные лампы CorePro LEDcandle предназначены для замены ламп накаливания. Они подходят к светильникам с патроном E14 и являются идеальным вариантом для люстр. Вы экономите на оплате счетов и более редкой замене ламп. Доступны с матовой и прозрачной колбой.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E14 [E14]
Номинальный срок службы	15 000 часов
Цикл переключения	50 000
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [CCT of 4000K]
Светоотдача	520 лм
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	94,55 лм/Вт
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50-60 Hz
Энергопотребление	5,5 Вт
Ток лампы (ном.)	50 mA

Эквивалент мощности	40 Вт
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0,5 s
Коэффициент мощности (доля)	0,5
Напряжение (ном.)	220-240 В

Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	85 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	P45 [P 45 мм]

Соответствие требованиям и область применения	
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	6 kWh
EyeComfort	Да


Данные об изделии	
Название продукта для заказа	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL

CorePro LEDcandle

Полное название продукта	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL
Полный код продукта	871869654344300
Код заказа	929001206102
Материал № (12NC)	929001206102
Нумератор — количество на упаковку	1


EAN/UPC — продукт/короб	8718696543443
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8718696543450

Чертеж размеров




Product	D	C
Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	45 mm	88 mm


Фотометрические данные



General uniform lighting - Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL




Light Distribution Diagram - Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL




Spectral Power Distribution Colour - Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL

CorePro LEDcandle

Срок службы



Life Expectancy Diagram - Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL



Lumen Maintenance Diagram - Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL

