



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm UO 26W840 T8

Philips MASTER LEDtube состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентного светильника. Благодаря уникальному дизайну его совершенно невозможно отличить от традиционной люминесцентной лампы. Это изделие подходит для создания общего освещения и является идеальным решением для заказчиков, которым важен длительный срок службы ламп и максимальная экономия энергии.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Основная область применения	Industrial
Номинальный срок службы (ном.)	50000 h
Цикл переключения	50000X
B50L70	50000 h

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [Цветовая температура 4000K (841)]
Угол пучка света (ном.)	160 °
Светоотдача (ном.)	3700 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	3700 lm
Номинальный угол распределения света	160 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83

Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
--	------

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	25000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Ток лампы (ном.)	400 mA
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0,9
Напряжение (ном.)	50-100 V

Температура	
Т окружающей среды (макс.)	45 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	45 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF


Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Длина продукта	1500 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Энергосберегающий продукт	Yes
Подходит для акцентного освещения	No
Знаки утверждения	CE marking KEMA Keur certificate RoHS compliance
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	31 kWh

Данные об изделии	
Полный код продукта	871869655284100
Название продукта для заказа	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 26W840 T8
EAN/UPC — продукт	8718696552841
Код заказа	929001211402
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001211402
Вес нетто (шт.)	0,450 kg

Предупреждение и условия безопасности

· ПРИМЕЧАНИЯ. Общая энергоэффективность и распределение света для любой установки с этими лампами определяются ее конструкцией.



Чертеж размеров



TLED 50-100V 26W-58W 3700lm 4000K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 26W840 T8	25,68 mm	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1514,2 mm


Фотометрические данные



LEDtube 1500 mm 26 W, 840, G13, T8, UO

MASTER LEDtube InstantFit HF

Фотометрические данные



LEDtube 13W G13 2100lm

