



# MASTER LEDcandle

## MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

Svíčkové a lustrové světelné zdroje MASTER LED poskytují ostré zářivé světlo podobné žárovkám. Jsou ideální pro celkové a dekorativní osvětlení v pohostinství i v domácnostech. Využívají baňky z čirého nebo mléčného skla a lze je použít v lustrech, nástěnných hlavicích a moderních svítidlech s objímkami E14, B15, B22 nebo E27, kde jsou vystaveny přímému pohledu. Díky jedinečnému a atraktivnímu vzhledu čoček působí esteticky, i když nesvítlí. Dodávají se v klasickém štíhlém tvaru s jedinečným přitažlivým designem čoček. Vytvářejí krásné zářivé teplé světlo, přinášejí značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	E14 [ E14]
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	8-60W
Light Technical	
Kód barvy	822-827 [ nastavitelná teplá bílá]
Světelný tok (jmen.)	806 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	806 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2200-2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Proud zdroje (jmen.)	45 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,7
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	95 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá (CL)

# MASTER LEDcandle

## Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh

## Product Data

Úplný kód výrobku	871869658067700
Objednací název produktu	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

EAN/UPC – výrobek	8718696580677
Objednací kód	58067700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001211902
Celková hmotnost (kus)	0,084 kg



## Rozměrové výkresy



Candle WG EMEA 60W E14 P50


Product	D	C
MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50 mm	111 mm

## Fotometrické údaje



# MASTER LEDcandle

## Fotometrické údaje



CALCULX Photometrics 4.5

Philips Lighting B.V.

Page 5/7

LEDlustre 8-60W P50 827 806lm

