



MASTER LED Kerzen- und Tropfenlampenform

MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

Die MASTER LED DimTone Familie verändert die Lichtfarbe beim Dimmen wie Glüh- bzw. Halogenlampen: Je stärker Sie dimmen, umso wärmer wird das Licht. Somit lässt sich auch mit LED Lampen die gleiche, gemütliche Atmosphäre beim Dimmen kreieren wie mit herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen. Beim Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von warmweißen 2.700 Kelvin stufenlos bis auf 2.200 Kelvin bei gleichbleibend hoher Farbwiedergabe von $Ra \geq 80$. Gleichzeitig lassen sich durch die MASTER LED DimTone Familie signifikante Energieeinsparungen sowie geringere Wartungskosten aufgrund der langen Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- bzw. Halogenlampen erzielen. MASTER LED DimTone – die optimale Lösung für eine gemütliche Atmosphäre.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	E14 [E14]	Nennlichtausbeute (Nom)	100.00 lm/W
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h	Farbkonsistenz	<6
Schaltzyklus	50000X	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Technischer Typ	8-60W	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Lichttechnische Daten		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	822 – 827 [Abstimmbares Warmweiß]	Power (Rated) (Nom)	8 W
Lichtstrom (Nom)	806 lm	Lampenstrom (Nom)	45 mA
Nennlichtstrom (Nom)	806 lm	Äquivalente Leistung	60 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Startzeit (Nom)	0.5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200-2700 K		

MASTER LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	95 °C
-------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar (CL)
------------------	-----------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energiesparendes Produkt	ja

Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh


Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869658067700
Bestell-Produktname	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
EAN/UPC - Produkt	8718696580677
Bestellcode	58067700
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001211902
Nettogewicht (Einzelteil)	0.084 kg

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit



Abmessungsskizzen



Candle WG EMEA 60W E14 P50

Product	D	C
MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50 mm	111 mm


Photometrische Daten



LED DimTone 8-60W 827 806lm

MASTER LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Photometrische Daten



CalcXact Photometrics 4.5

Philips Lighting B.V.

Page 5/7

LEDlustre 8-60W P50 827 806lm

