



MASTER LEDVelas y Esféricas

MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

Las MASTER LEDcandles ofrecen un atractivo diseño para las luminarias decorativas. Las lámparas tipo vela, MASTER LEDcandle, consiguen efectos luminosos brillantes e incandescentes y resultan idóneas para la iluminación general y decorativa en el sector de hostelería y en el hogar. Las bombillas MASTER LEDcandles regulables aportan aún más eficacia y, a la vez, contribuyen a crear el ambiente deseado. Colocadas en luminarias decorativas, apliques de pared o luminarias modernas, las lámparas de vidrio transparente o esmerilado se adaptan a todas las luminarias existentes con soporte E14 y B15. Han sido diseñadas con las aportaciones de los fabricantes de luminarias tipo araña, con el objetivo de realzar el atractivo estético de éstas para que no solamente decoren cuando están encendidas. Estas lámparas se presentan en una clásica forma espigada con un exclusivo diseño. Producen una bellísima luz cálida y brillante, posibilitando un importante ahorro de energía y la reducción de costes de mantenimiento. Estas velas se presentan en una clásica forma espigada con un exclusivo diseño que complementa perfectamente a las modernas velas LED.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base de casquillo	E14 [E14]	Designación de color	Blanco cálido (WW)
Vida útil nominal (nom.)	25000 h	Temperatura del color con correlación (nom.)	2200-2700 K
Ciclo de conmutación	50000X	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100,00 lm/W
Tipo técnico	8-60W	Consistencia del color	<6
		Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
		LLmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Datos técnicos de la luz			
Código de color	822-827 [blanco cálido ajustable]	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Flujo lumínico (nom.)	806 lm	Power (Rated) (Nom)	8 W
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	806 lm		

MASTER LEDVelas y Esféricas

Corriente de lámpara (nom.)	45 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.7
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	95 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	Si
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la lámpara	Transparente (CL)
-----------------------	-------------------

Aprobación y aplicación


Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
---	----

Producto de ahorro de energía	Si
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869658067700
Nombre de producto del pedido	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
EAN/UPC - Producto	8718696580677
Código de pedido	58067700
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001211902
Peso neto (pieza)	0,084 kg



Plano de dimensiones



Candle WG EMEA 60W E14 P50


Product	D	C
MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50 mm	111 mm

Datos fotométricos



MASTER LEDVelas y Esféricas

Datos fotométricos



LEDlustre 8-60W P50 827 806lm

