



Đèn nền và đèn chùm MASTER Plastic LED

MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

Dòng sản phẩm bóng đèn nền và đèn chùm MASTER Plastic LEDbulb mang lại hiệu ứng ánh sáng có thể điều chỉnh độ sáng để tạo ra một bầu không khí ấm cúng, thân thiện, lý tưởng cho các ứng dụng chiếu sáng thông thường trong ngành khách sạn. Thiết kế độc đáo của dòng sản phẩm này tỏa ra ánh sáng ấm áp theo mọi hướng, khiến chúng trở thành một sự thay thế thực sự cho đèn sợi đốt. Chúng đặc biệt thích hợp cho các khu vực công cộng như sảnh, hành lang, gầm cầu thang, nơi đèn luôn bật. Tương thích với các phụ kiện hiện có với dui đèn E14 dành cho đèn nền và dui đèn E27 dành cho đèn chùm, đèn nền và đèn chùm MASTER Plastic LED giúp tiết kiệm năng lượng lên đến 80% so với đèn sợi đốt truyền thống và cung cấp chất lượng ánh sáng tuyệt vời. Bằng cách cung cấp tuổi thọ 25.000 giờ, loại đèn này giúp giảm chi phí bảo trì. Chúng có thể được sử dụng cùng với hầu hết các bộ điều chỉnh độ sáng tiên tiến hàng đầu, mang lại hiệu quả cao hơn, đồng thời giúp tạo ra bầu không khí mong muốn.

Dữ liệu sản phẩm


Thông tin chung	
Đế dui đèn	E14 [E14]
Tuổi thọ danh định	25.000 h
Chu kỳ bật/tắt	50.000
Công nghệ chiếu sáng	LED
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	822-827 [tunable warm white]
Quang thông	806 lm
Ký hiệu màu sắc	Trắng ấm (WW)
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	100,00 lm/W

Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Vận hành và điện	
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	8 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	45 mA
Công suất tương đương	60 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s


Đèn nền và đèn chùm MASTER Plastic LED

Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0.5 s
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.7
Điện áp (Danh định)	220-240 V
Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	95 °C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Cơ khí và vỏ đèn	
Lớp hoàn thiện bóng đèn	Trong suốt
Hình dạng bóng đèn	P50 [P 50mm]
Phê duyệt và ứng dụng	
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Không

Bản vẽ kích thước




Dữ liệu phân bố ánh sáng



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	8 kWh
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
Tên sản phẩm đầy đủ	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
Mã sản phẩm đầy đủ	871869658067700
Mã đơn hàng	929001211902
Số vật liệu (12NC)	929001211902
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718696580677
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vỏ	8718696580684


Product	D	C
MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50 mm	111 mm



Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

Đèn nền và đèn chùm MASTER Plastic LED

Dữ liệu phân bố ánh sáng



General uniform lighting - MAS LEDlustré DT 8-60W P50 E14 827 CL

