



Classic LEDspotMV

Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D

Avec sa conception en verre et son design brillant, le spot LED Classic LEDspotMV produit une lumière chaude comparable à celle des lampes halogènes tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques. Il est compatible avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports GU10 et conçu pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les lampes LED permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GU10
Durée de vie nominale	15 000 h
Cycle d'allumage	50 000
Lighting Technology	LED
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Flux lumineux	395 lm
Intensité lumineuse (nom.)	700 cd
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	85,90 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %


Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,6 W
Courant lampe (nom.)	39 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du boîtier (nom.)	78 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	PAR16

Classic LEDspotMV

Approbation et application	
Adapté à l'éclairage d'appoint	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D
Nom de produit complet	Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D
Full EOC	871869670059400



Code de commande	929001215208
Code 12NC	929001215208
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696700594
Conditionnement par carton	10
EAN/UPC - Boîte	8718696700600

Schéma dimensionnel




Product	D	C
Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D

General uniform lighting - Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D




Light Distribution Diagram - Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D



Lumen Maintenance Diagram - Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D

