



# CorePro LEDspot MV

## Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halógeno. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halógeno ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [ GU10]
Marca RoHS	ROHS
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	4.6-50W
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	827 [ CCT de 2700 K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso (Nom.)	355 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	355 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	700 cd
Designação da cor	Warm White (WW)
Ângulo do feixe nominal	36 °
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	77,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %


Fluxo luminoso em cone de 90°	355 lm
Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,6 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	39 mA
Potência equivalente	50 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,5
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	72 °C
Controles e regulação	
Regulável	false
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim

CorePro LEDspot MV

Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
<b>Dados do produto</b>	
Código do produto completo	871869675251700
Nome de produto da encomenda	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
EAN/UPC – Produto	8718696752517

Código de encomenda	75251700
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001215232
Peso líquido (Peça)	0,036 kg



Desenho dimensional




LEDClassic 50W GU10 WW 230V 36D ND 1BC/6

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm

Dados fotométricos




LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10 PAR16 827 355lm 36D




CorePro LEDspot MV

Vida útil



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

