



# CorePro LEDspot 230V



## Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos de luz halógenos. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	36 °
Flujo luminoso	215 lm
Intensidad luminosa (nom.)	470 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	79,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	215 lm
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	2,7 W
Corriente de lámpara (nom.)	29 mA
Equivalente de potencia	25 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	50 °C

# CorePro LEDspot 230V

## Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

## Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	PAR16 [PAR 2 pulgadas/50 mm]
----------------------	------------------------------

## Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	F
Apto para la iluminación de acento	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	3 kWh
Número de registro EPREL	387359
EyeComfort	Sí

## Datos de producto

Nombre de producto del pedido	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D
-------------------------------	--------------------------------------



Nombre completo del producto	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D
Full EOC	871869675209800
Código de pedido	75209800
Código 12NC	929001217532
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696752098
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696752104

## Plano de dimensiones



Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm

## Datos fotométricos




©2023 Philips Lighting B.V. Page 11

Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D

General uniform lighting - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D

# CorePro LEDspot 230V

## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827

36D

