



# CorePro LEDspot MV

## Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D

CorePro LED-spotlys egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er compatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10 eller E14 og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	GU10 [ GU10 ]
RoHS-merke	RoHS mark
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	2.7-25W
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [ CCT av 2700 K ]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	215 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	215 lm
Lysintensitet (nom.)	470 cd
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Lyskjeglevinkel (nominell)	36 °
Korreleret fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	79,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom.)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %


Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	215 lm
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2.7 W
lyskildestrøm (nom.)	29 mA
Effekten som tilsvarer	25 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,5
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	50 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Egnet til effektbelysning	Yes

# CorePro LEDspot MV

Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fullstendig produktkode	871869675209800
Produkt navn for bestilling	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D
EAN/UPC – produkt	8718696752098

Bestillingskode	75209800
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001217532
Nettovekt (stykk)	0,036 kg



## Målskisse




GU10 230V 4W-35W 260lm 36D 2700K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm

## Fotometriske data



LEDspotMV 3.1-25W GU10 827 36D ND



## CorePro LEDspot MV

