



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halogéneo. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Marca RoHS	ROHS
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	2.7-25W
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	827 [CCT de 2700 K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso (Nom.)	215 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	215 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	470 cd
Designação da cor	Warm White (WW)
Ângulo do feixe nominal	36 °
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	79,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %


Fluxo luminoso em cone de 90°	215 lm
Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2.7 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	29 mA
Potência equivalente	25 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0.5 s
Fator de potência (Nom.)	0.5
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	50 °C
Controles e regulação	
Regulável	false
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A++
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim

CorePro LEDspot MV

Consumo de energia kWh/1000 h	3 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869675209800
Nome de produto da encomenda	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D
EAN/UPC – Produto	8718696752098
Código de encomenda	75209800

Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001217532
Peso líquido (Peça)	0,036 kg



Desenho dimensional




GU10 230V 4W-35W 260lm 36D 2700K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm

Dados fotométricos



LEDspotMV 3.1-25W GU10 827 36D ND



CorePro LEDspot MV

