



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

CorePro LEDspots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designede som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	GU10 [GU10]
RoHS-mærke	RoHS mark
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Teknisk type	2.7-25W
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	225 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	225 lm
Lysstyrke (nom.)	490 cd
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Nominel spredningsvinkel	36 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	83,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	225 lm

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2.7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	29 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,5
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	50 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++
Velegnet til effektbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh


CorePro LEDspot MV

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869672829100
Ordreproduktnavn	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D
EAN/UPC – produkt	8718696728291
Ordrekode	72829100
Lokal ordrekode	2057807898

Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001217602
Nettovægt (stykke)	0,038 kg



Målskitse




GU10 230V 4W-35W 260lm 36D 3000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Fotometriske data




CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D



CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV

Levetid



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

