

# PHILIPS

## Lighting



## CorePro LEDspot MV

### Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

Οι λαμπτήρες CorePro LEDspots αποτελούν ιδανική λύση για φωτισμό στενής δέσμης και παρέχουν θερμό φως παρόμοιο με των λαμπτήρων αλογόνου. Είναι συμβατοί με τα περισσότερα υφιστάμενα φωτιστικά που διαθέτουν βάση GU10 ή E27, ενώ έχουν σχεδιαστεί ως λύση αντικατάστασης των λαμπτήρων αλογόνου ή πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

#### Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	GU10 [ GU10]
Σήμανση RoHS	RoHS mark
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	15000 h
Κύκλος λειτουργίας	50000X
Τεχνικός τύπος	2.7-25W
Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	830 [ CCT με 3000K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	36 °
Φωτεινή ροή (ονομ.)	225 lm
Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)	225 lm
Ένταση φωτός (ονομ.)	490 cd
Ανάθεση χρωμάτων	Λευκό (WH)
Ονομαστική γωνία δέσμης	36 °
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	83,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	80
Llmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	225 lm

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2.7 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	29 mA
Αντίστοιχη ισχύς	25 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.)	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0,5
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	50 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
Έγκριση και εφαρμογή	
Επικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A++
Κατάλληλη για φωτισμό ανάδειξης	Yes
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	3 kWh


# CorePro LEDspot MV

## Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869672829100
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D
EAN/UPC	8718696728291
Κωδικός παραγγελίας	72829100
Local Code	CLED2.5GU/36830

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929001217602
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	0,038 kg



## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




GU10 230V 4W-35W 260lm 36D 3000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

## Φωτομετρικά δεδομένα




CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D



CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D

## CorePro LEDspot MV

### Διάρκεια ζωής



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

