



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

CorePro LED-spotlys egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er compatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10 eller E14 og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU10
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Narrow Cone
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)
Lysytelse	225 lm
Lysintensitet (nom.)	490 cd
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	83,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	225 lm

Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	2,7 W
lyskildestrom (nom.)	29 mA
Effekten som tilsvarer	25 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,5
Spenning (nom.)	220-240 V


Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	50 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei


CorePro LEDspot MV

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 tommer / 50 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	391853
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

Målskisse




Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

Fullstendig produktnavn	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D
Full EOC	871869672829100
Bestillingskode	72829100
Materialenr. (12NC)	929001217602
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696728291
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696728307


Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm



Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D


CorePro LEDspot MV

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

Levetid



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

