



# CorePro LEDspot MV

## Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halógeno. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halógeno ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [ GU10]
Marca RoHS	ROHS
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	2.7-25W
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	830 [ CCT de 3000 K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso (Nom.)	225 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	225 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	490 cd
Designação da cor	White (WH)
Ângulo do feixe nominal	36 °
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	83,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %


Fluxo luminoso em cone de 90°	225 lm
Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2.7 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	29 mA
Potência equivalente	25 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0.5 s
Fator de potência (Nom.)	0.5
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	50 °C
Controles e regulação	
Regulável	false
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A++
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim

CorePro LEDspot MV

Consumo de energia kWh/1000 h	3 kWh
<b>Dados do produto</b>	
Código do produto completo	871869672829100
Nome de produto da encomenda	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D
EAN/UPC – Produto	8718696728291
Código de encomenda	72829100

Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001217602
Peso líquido (Peça)	0,038 kg



Desenho dimensional




GU10 230V 4W-35W 260lm 36D 3000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Dados fotométricos




CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D




CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV

Vida útil



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

