

PHILIPS

Eco passport

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D CorePro LEDspot MV

Światłówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z podstawą GU10 lub E27. Są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych lub jarzeniowych reflektorów punktowych. Modele CorePro LEDspot zapewniają doskonałą energooszczędność i ograniczają koszty konserwacji.



Our Eco passport



Etykieta

- Funkcja ściemniania: brak
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): A++
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 85,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 2.7 W



Obieg

- Trwałość nominalna (Nom): 15000 h



Opakowanie

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,230 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,012 kg



Substancje

- Zgodność z normą UE RoHS: Yes
- Oznaczenie RoHS: RoHS mark



Masa i materiały

- Waga netto (szt.): 0,038 kg

Energy efficiency ranking / External awards

