



CorePro LEDspot 230V

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos halógenos. Las lámparas LED suponen un ahorro enorme de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	GU10 [GU10]
Certificado RoHS	ROHS
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	2.7-25W
Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT de 4000 K (841)]
Ángulo de haz (nom.)	36°
Flujo lumínico (nom.)	230 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	230 lm
Intensidad luminosa (nom.)	500 cd
Designación de color	Blanco frío (CW)
Ángulo de haz nominal	36°
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	85,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	230 lm
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2.7 W
Corriente de lámpara (nom.)	29 mA
Equivalente de potencia	25 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	50 °C
Controles y regulación	
Regulable	No

CorePro LEDspot 230V

Aprobación y aplicación


Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
Apto para la iluminación de acento	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	3 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869672831400
Nombre de producto del pedido	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

EAN/UPC - Producto	8718696728314
Código de pedido	72831400
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001217702
Peso neto (pieza)	0,038 kg


Plano de dimensiones




GU10 230V 4W-35W 260lm 36D 4000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Datos fotométricos




CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D



CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D

CorePro LEDspot 230V

Datos fotométricos




CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

Vida útil



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

